

# 商品紹介

## あらゆる用途に……その豊かな商品群！



### すべり防止テープ No.330A

このテープは、階段やスロープなどでのスリップ事故の減少を目的として開発した商品です。

ご使用前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

#### 【構成】



#### 【特性値】

項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.0
粘着力	N/10mm	9.00
引張強さ	N/10mm	70.0
伸び	%	10
耐摩耗性	mg	50

※ この特性値は社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

#### 【特長】

- はく離フィルムをはがして貼るだけなので、作業が簡単。
- テープ表面が水や油でぬれても効果がある。

#### 【用途】

- ビル・工場の屋内外の床面・階段・スロープなど
- フォークリフトや建設機械等のステップなど

【用途以外の目的には、使用しないで下さい。】

#### 【標準サイズ】

色	黒、緑、黄
幅 (mm)	50, 100
長さ (m)	10

☆その他の色・サイズにつきましては当社係員にご相談下さい。

#### 使用上のご注意

- あらかじめ、下地の適合性、接着性を充分にご検討下さい。
- 貼りつけは、気温10℃以上の雨のおそれのない日にして下さい。
- 貼りつけ面のゴミ・水・油類は取り除くか乾燥して下さい。
- テープのはく離フィルムをはがし、端から均一に充分圧着して貼りつけて下さい。
- テープの角を丸くカットすれば、よりはがれにくくなります。
- より強力な接着が必要な場合は、キクラインプライマーM-33をできるだけ薄く均一に塗布し、充分乾燥して下さい。（プライマーM-33に記載されている注意書きを必ずお読み下さい。）
- つまづき事故のおそれのある場所への貼りつけは避けて下さい。
- テープに使用しているはく離フィルムは、床などに放置するとすべて転倒の恐れがありますのでご注意下さい。
- 取り扱い時、テープで手を傷つけることがありますのでご注意下さい。
- 人体（皮膚）には直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
- すべり防止層が人体（皮膚）に直接触れるような場所には使用しないで下さい。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

★商品紹介の内容や製品の安全性などのお問い合わせ先：お客様相談窓口（0595）64-1244

★この商品に対するご用命、お問い合わせは下記の支店・営業所まで

17.11

#### 支店・営業所

東京  
03(5305)8170

名古屋  
052(218)6651

大阪  
072(924)8881

広島  
082(292)3663

福岡  
092(271)2990